


EYZ 265: nova265, Периферийный модуль (AUTO-0-I-II)

В автоматическом режиме (AUTO), пульт ручного управления позволяет напрямую пропускать команды переключения 0-I-II, идущие от АС. При переходе из автоматического режима в ручной, переключение в положение 0/I/II выполняется на выходе с более высоким приоритетом. Первичный приоритет, однако, принадлежит функции, управляемой «сухим» контактом. Требуемое приоритетное состояние на выходе задается посредством 2 двухрядных переключателей, имеющихся для каждой функции. Для каждой функции состояния „I“, „II“, и „ручной режим“ („manual“) передаются как сигналы обратной связи. Текущее состояние переключателя отображается зелеными светодиодами на передней панели. Желтый светодиод указывает на подключение прибора к источнику питания (Power).




T07151

Тип	Описание	Вес, [кг]
EYZ 265 F201	Периферийный модуль	0.4
Электропитание	25 В переменный/постоянный ток	Маркировка на бумаге, под прозрачной крышкой на передней панели
Потребляемая мощность	< 2 VA	Степень защиты IP 20
Потери мощности, макс.	прибл. 2 Вт	Окружающий класс IEC 60721 3K3
Количество функций	2 (0-I-II)	Электросхема A01128
Доп. темп. окр. среды	0...45 °C	Чертёж M07765
Темп. при хранении и транспортировке	-25...70 °C	Инструкции по установке MV 505223
Допустимая влажность	10...90 %отн.вл. без конденсата	Соответствие: EMC дир. 89/336/EEC EN61000-6-1/EN61000-6-2 EN61000-6-4 EN 55022 Класс A EN 50082-2
Размеры Н×В×Д	90×105×54	
Монтаж	на рейку, согласно EN 50022 (35 мм × 7.5 мм)	


Аксессуары

367841 001	Крышка для клемм (стандартная)
367962 001	Комплект вкладышей для передней панели
367974 001	Набор наклеек, включающий
2	листа à 40 наклеек для EYZ 260
7	листов à 60 наклеек для EYZ 264/265
5	листов à 100 наклеек для EYZ 270

Электросхема



Чертёж



M07765

Отпечатано в Швейцарии
Права на изменения сохраняются
N.B.: Запятая в числах
обозначает десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7 192685 003 M10